

Garant**TK rádiusová fréza, bez povlaku, Ø f8 DC: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	207026 16
GTIN	4045197596604
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S dodatečným **velmi jemným leštěním** v komorách na třísky pro **vynikající odvádění třísek** u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky. Konstrukční délky podobné **DIN 6527**.

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	44 mm
Počet zubů Z	2
Ø břitu D_c	16 mm
Posuv f_z pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,15 mm
Uvolňovací Ø D_1	15 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Celková délka L	83 mm
Délka břitu L_c	20 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rádus R	8 mm
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma

Typ	W
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,03 \times D$ při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Alu	vhodný	230 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	180 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	140 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/207026-16>

