


**DCMT 070202, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 070202 HBT020 Typ: HBT020

Lamač třísek: PF

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	PF
Typ	HBT020
Rohový rádius	0,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení