

**DCMT 070202, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260363 HBT130
GTIN	4062406720025
Třída artiklu	22D

Popis

DCMT 070202 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,1 - 1 mm
Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
Lamač třísek	MF
Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Typ	HBT130
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení