

Garant**WNMG 060404, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Počet výměn/řezání	6
Lamač třísek	TIS
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060404

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení