

Garant**VNMG 160404, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251732 HB7415-1
GTIN	4062406749446
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7415-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Lamač třísek	TIS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK

Hloubka řezu a_p	0,2 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení