


Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Třída artiklu	21G

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Typ	HB7415-1
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	TIS
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení