

Garant**VC.T 160402, Typ: HB7415-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Třída artiklu	21G

Popis

VCMT 160402 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Lamač třísek	TIS
Typ	HB7415-1
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm

Tolerance	M
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení