


Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250615 20/11
GTIN	4062406734824
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2020X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 34 mm

Celková délka L: 97 mm

Podložka: 259033 3

Technický popis

Řada	Eco
Šroub pro podložku	259027 2
Délka hlavy L_1	34 mm
Velikost destiček	11 mm
Příložka, šroub, pružina	259036 11

Celková délka L	97 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020X11
Funkční šířka L ₄	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Podložka	259033 3
Velikost stopky	20 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15