

**Garant****VBMT 160402, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Třída artiklu	21G

**Popis**

VBMT 160402 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 110 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7415-1
Počet výměn/řezání	2
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	S
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160402
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	TIS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení