

**Garant****DNMG 110404, Typ: HU7305-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 110404 HU7305-1 Typ: HU7305-1  
Lamač třísek: AM1  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 400 - 700 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	AM1
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	400 - 700 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Hlavní způsob použití	N

Typ	HU7305-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení