

Garant**DNMG 150608, Typ: HU7305-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250762 HU7305-1
GTIN	4062406749828
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150608 HU7305-1 Typ: HU7305-1
Lamač třísek: AM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Typ	HU7305-1
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	AM1

Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Povlak	bez povlaku
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Hlavní způsob použití	N
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení