


Garant**TNMG 160408, Typ: HU7305-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251544 HU7305-1
GTIN	4062406749842
Třída artiklu	21G

Popis

TN.G 160408 HU7305-1 Typ: HU7305-1

Lamač třísek: AM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mmPosuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	AM1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Hlavní způsob použití	N
Povlak	bez povlaku
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Typ	HU7305-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	6
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení