

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250658 HB7130-2
GTIN	4062406749941
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150604 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Lamač třísek	VS

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení