

**Garant****DNMG 150612, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 150612 HB7130-2 Typ: HB7130-2  
Lamač třísek: VG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řzná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	VG
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Počet výměn/řezání	4
Řzný materiál	TK
Řzná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Typ	HB7130-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení