

Garant**WNMG 060408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 252064 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750060 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

WN.G 060408 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 240 m/min |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Řezný materiál | TK |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 060408 |

| | |
|-----------------------|--|
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 4 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,5 mm/ot, |
| Hlavní způsob použití | M |
| Lamač třísek | VM |
| Typ | HB7130-2 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |