

**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080412 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Typ	HB7130-2
Lamač třísek	VG
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	6
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení