

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 260056 HB7130-2 |
| GTIN           | 4062406750114   |
| Třída artiklu  | 21G             |

## Popis

CCMT 09T302 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 270 m/min

## Technický popis

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Typ                                 | HB7130-2          |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 80 - 270 m/min    |
| Rohový rádius                       | 0,2 mm            |
| Podmínky řezu                       | lehce přerušovaný |
| Hlavní způsob použití               | M                 |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,2 - 2,5 mm      |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Počet výměn/řezání                   | 2  |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T302                                  |
| Přiřazení dokončování / hrubování    | hrubování-dokončování                        |
| Posuv f                              | 0,1 - 0,3 mm/ot,                             |
| Tolerance                            | M  |
| Lamač třísek                         | VS   |
| Řezný materiál                       | TK   |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |