

**Garant****WNMG 080404, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Třída artiklu	21G

## Popis

WNMG 080404 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 270 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Lamač třísek	VS
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 270 m/min

Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení