

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260150 HB7130-2
GTIN	4062406750169
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Typ	HB7130-2
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení