


Garant**SCMT 09T304, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Třída artiklu	21G

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7130-2
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení