

**Garant****VC.T 110302, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Třída artiklu	21G

## Popis

VCMT 110302 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 270 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 270 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerance	M
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Lamač třísek	VS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Řezný materiál	TK
Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110302
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení