

Garant**TK fréza s vnitřním chlazením HPC, ZOX, Ø f8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202255 8
GTIN	4045197413499
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Stabilní hrubovací fréza **bez** rýhovaného ozubení.

Se silným jádrem, **speciálními drážkami na odvádění třísek** a **velkými leštěnými prostorami na třísky**.

Použití:

Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 202006.

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,08 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	7,4 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	25 mm
Tvar stopky	HA
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
\varnothing břitu D_c	8 mm
Počet zubů Z	3
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,06 mm
\varnothing stopky D_s	8 mm

Celková délka L	63 mm
Délka břitu L _c	21 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HA
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	ZOX
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Alu	omezené použití	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	480 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	240 m/min	N
CuZn	vhodný	240 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		

suché

omezené použití

Vzduch
Služby

omezené použití

Broušení stopky Typ HB

129100 HB