

**HOLEX****Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill N, bez povlaku, Ø DC h8 (mm resp. palce): 11,6****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 114031 11,6   |
| GTIN           | 4062406744724 |
| Třída artiklu  | 12B           |

**Popis****Provedení:**

**HOLEX CleverDrill:** Stabilní vrták pro všechny standardní aplikace. Vylepšené chování při vrtání díky křížovému vybroušení. Normální vnitřní tloušťka a vnitřní stoupání. Broušený profil. Povrch: Spirálová drážka z temperovaného bronzu.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Upozornění:****Následný produkt pro č. 114030.**

Vel. 13,2 – 20: S odsazenou stopkou Ø 12,7 mm.

Vnitřní chlazení: ne

Norma: DIN 338

Tolerance jmenovitý Ø: h8

Vrcholový úhel: 118 stupeň

Stopka: válcová stopka

Počet břitů Z: 2

Doporučená maximální hloubka vrtání  $L_2$ : 76,6 mm

Délka drážky pro třísky  $L_c$ : 94 mm

Celková délka L: 142 mm

Ø stopky  $D_s$ : 11,6 mm

Posuv f v oceli < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/ot,

**Technický popis**

|   |         |
|---|---------|
| Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$ | 76,6 mm |
|---|---------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub>                 | 11,6 mm         |
| Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>              | 11,6 mm         |
| Vrcholový úhel                          | 118 stupeň      |
| Celková délka L                         | 142 mm          |
| Norma                                   | DIN 338         |
| Počet břitů Z                           | 2               |
| Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>  | 94 mm           |
| Tolerance jmenovitý Ø                   | h8              |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,1 mm/ot,      |
| Stopka                                  | válcová stopka  |
| Řada                                    | CleverDrill     |
| Povlak                                  | bez povlaku     |
| Řezný materiál                          | HSS             |
| Typ                                     | N               |
| Vnitřní chlazení                        | ne              |
| Barevný kroužek                         | bez             |
| Druh produktu                           | Spirálový vrták |

## Údaje o uživateli

|                               | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|---------|----------------|---------|
| Hliník, plasty                | vhodný  | 80 m/min       | N       |
| Hliník (krátké třísky)        | vhodný  | 60 m/min       | N       |
| Al > 10% Si                   | vhodný  | 50 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný  | 35 m/min       | P       |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný  | 32 m/min       | P       |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný  | 22 m/min       | P       |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný  | 18 m/min       | P       |
| GG(G)                         | vhodný  | 30 m/min       | K       |
| CuZn                          | vhodný  | 40 m/min       | N       |

|            |        |
|------------|--------|
| Olej       | vhodný |
| mokrý max. | vhodný |