



Rychlovýměnný nožový držák, Typ: E



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 318000 E |
| GTIN | 2050002064584 |
| Třída artiklu | 36A |

Popis

Použití:

Hlavu nožového držáku s rovinně broušenou základní plochou položte na pokud možno rovný suport a upevněte. Zde je nutno nejprve přizpůsobit středící otvor. Nejúčelnější je vyrovnávání s upnutým držákem (vyvrtávací tyče) a vyvrtávací tyčí, které se vyrovnávají do pravého úhlu k lícní desce. Pak nastavte rysku na nulovou značku krycí desky a upínací šroub pevně utáhněte. Při přesném obrábění nebo těžkých hrubovacích pracích se vyplatí zajistit kolík 2 montážními kolíky. Otvory jsou vyvrtané.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páky excentru pro č. 318000, 1 upínacího klíče pro č. 318100; 318200.

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Maximální pohonný výkon soustruhu | 5 kW |
| Výška | 66 mm |
| Ø otvoru hlavy | 20 mm |
| Maximální vyložení A | 69 mm |
| Typ | E |
| Ø otvoru středící destičky | 10 mm |

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Maximální šířka saní SB | 120 mm |
| Šířka | 137 mm |
| Maximální výška soustružnického nože h | 25 mm |
| Druh produktu | Nožový držák |

Příslušenství

| | |
|-------------------------------------------|----------------|
| Rychlovýměnný držák vyvrtávací tyče Typ E | 318200 E |
| Rychlovýměnný nožový držák Typ E25/100 | 318100 E25/100 |
| Rychlovýměnný nožový držák Typ E20/100 | 318100 E20/100 |