

Garant**SNMG 120408, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120408 HB7415-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 90 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	HB7415-1
Lamač třísek	TIM

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 90 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení