

**Garant****VNMG 160408, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251734 HB7415-1
GTIN	4062406749453
Třída artiklu	21G

## Popis

VNMG 160408 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 110 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 110 m/min
Lamač třísek	TIS
Typ	HB7415-1
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2 mm

Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení