


**Garant****WNMG 080412, Typ: HB7415-1**

## Údaje o objednávce

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 252072 HB7415-1 |
| GTIN           | 4062406749514   |
| Třída artiklu  | 21G             |

## Popis

WNMG 080412 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 40 - 90 m/min

## Technický popis

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Podmínky řezu                        | kontinuální   |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 40 - 90 m/min |
| Typ                                  | HB7415-1      |
| Hloubka řezu $a_p$                   | 0,5 - 4 mm    |
| Lamač třísek                         | TIM           |
| Počet výměn/řezání                   | 6             |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080412   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Posuv f                           | 0,1 - 0,3 mm/ot,                             |
| Tolerance                         | M  |
| Rohový rádius                     | 1,2 mm                                       |
| Hlavní způsob použití             | S  |
| Řezný materiál                    | TK   |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování                                  |
| Druh produktu                     | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |