


Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 09T302 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	TIS
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Rohový rádius	0,2 mm

Tolerance	M
Typ	HB7415-1
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T302
Hlavní způsob použití	S
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení