

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 11T302 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Lamač třísek	TIS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
Tolerance	M
Typ	HB7415-1
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T302

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení