

**Garant****DNMG 110404, Typ: HB7130-2**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250752 HB7130-2
GTIN	4062406750909
Třída artiklu	21G

## Popis

DNMG 110404 HB7130-2 Typ: HB7130-2  
Lamač třísek: VM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

## Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110404

Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Řezný materiál	TK
Přířazení dokončování / hrubování	dokončování
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení