

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250760 HB7130-2
GTIN	4062406765019
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150604 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Lamač třísek	VM

Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení