

Garant**TCMT 16T304, Typ: HB7415-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T304 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min**Technický popis**

Typ	HB7415-1
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	TIS
Počet výměn/řezání	3
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení