

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	251734 HB7130-2
GTIN	4062406765033
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,05 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení