

Garant**VC.T 110302, Typ: HB7415-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Třída artiklu	21G

Popis

VCMT 110302 HB7415-1 Typ: HB7415-1

Lamač třísek: TIS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,05 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 110 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Typ	HB7415-1
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 110 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 110302
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení