

Garant**DNMG 150604, Typ: HU7305-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250760 HU7305-1
GTIN	4062406749811
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150604 HU7305-1 Typ: HU7305-1
Lamač třísek: AM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 400 - 700 m/min

Technický popis

Lamač třísek	AM1
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	400 - 700 m/min
Typ	HU7305-1
Povlak	bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení