

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250754 HB7130-2
GTIN	4062406749958
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm

Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Lamač třísek	VM
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení