

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250762 HB7130-2
GTIN	4062406749965
Třída artiklu	21G

Popis

DN.G 150608 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7130-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení