

Garant**CC.T 060204, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 060204 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	VS
Tolerance	M

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CC.T 060202
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení