

Garant**CC.T 060202, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260050 HB7130-2
GTIN	4062406750091
Třída artiklu	21G

Popis

CCMT 060202 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerance	M
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK

Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení