

**Garant****PKD fréza s vnitřním chlazením přímý řez, PKD, Ø h10 DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	209800 10
GTIN	4062406765118
Třída artiklu	100

**Popis****Provedení:****Vysoce výkonná fréza PKD pro nejvyšší nároky na obráběcí výkon.****Úhel osy 0°.**

Rovný řez pro neutrální použití.

**Technický popis**

Počet zubů Z	2
Ø břitu $D_c$	10 mm
Celková délka L	90 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	9,4 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v odlitku hliníku	0,06 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v grafitu	0,12 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v grafitu	0,12 mm
Délka břitu $L_c$	20 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v odlitku hliníku	0,07 mm

Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	30 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	h10
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	PKD
Řezný materiál	PKD
Norma	Výrobní norma
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	$0,2 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ano
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Alu	vhodný	2400 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	2000 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	1500 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	1000 m/min	N
PE-HD	vhodný	900 m/min	N
PA 66	vhodný	900 m/min	N
PEEK	vhodný	800 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	1200 m/min	N
POM GF25	vhodný	1200 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	1000 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	1000 m/min	N
PTFE CF25	vhodný	1000 m/min	N
PEEK CF30	vhodný	800 m/min	N
Hybridy	vhodný		
MMC	vhodný	400 m/min	N

GFK	vhodný	500 m/min	N
CFK	vhodný	500 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		
<b>Služby</b>			

Broušení stopky Typ HB

129100 HB