

Garant**DC.T 070202, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Třída artiklu	21G

Popis

DCMT 070202 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Tolerance	M
Typ	HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	TK

Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení