

Garant**TCMT 16T304, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 16T304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

Typ	HB7130-2
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T304
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení