

Garant**VBMT 110304, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261144 HB7130-2
GTIN	4062406750381
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 110304 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Lamač třísek	VS

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení