

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250158 HB725-1
GTIN	4062406750541
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Lamač třísek	UM1
Hlavní způsob použití	UNI
Tolerance	M
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv $f$	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB725-1
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení