

Garant**WNMG 060408, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	252064 HB725-1
GTIN	4062406765699
Třída artiklu	21G

Popis

WN.G 060408 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UN1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mm
Posuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Počet výměn/řezání	6
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Typ	HB725-1
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	UNI
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	UN1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 060408
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení