

**Garant****TNMG 160408, Typ: HB725-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251544 HB725-1
GTIN	4062406765651
Třída artiklu	21G

## Popis

TN.G 160408 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 6 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 250 m/min

## Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 250 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 6 mm
Lamač třísek	UM1

Typ	HB725-1
Počet výměn/řezání	6
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160408
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení