

Garant**VNMG 160408, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 251804 HB725-1 |
| GTIN | 4062406765675 |
| Třída artiklu | 21G |

Popis

VN.G 160408 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 6 mm
Posuv f : 0,05 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VNMG 160408 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 50 - 250 m/min |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Hloubka řezu a_p | 0,2 - 6 mm |
| Typ | HB725-1 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Hlavní způsob použití | UNI |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Lamač třísek | UM1 |
| Posuv f | 0,05 - 0,6 mm/ot, |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |