


Garant**RC.X 1003, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260640 HB725-1
GTIN	4062406766016
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1003 HB725-1 Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Lamač třísek	UM1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB725-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4

Hlavní způsob použití	UNI
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení