

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260462 HB725-1
GTIN	4062406765972
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T304 HB725-1 Typ: HB725-1
Lamač třísek: UM1
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Lamač třísek	UM1
Hlavní způsob použití	UNI
Řezný materiál	TK
Typ	HB725-1
Rohový rádius	0,4 mm
Počet výměn/řezání	2

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Tolerance	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení