

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB725-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T304 HB725-1 Typ: HB725-1

Lamač třísek: UM1

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,05 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 250 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Tolerance	M
Lamač třísek	UM1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 09T304
Typ	HB725-1

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 250 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení